



Design: freistil Design-Team


freistil
184

STECKBRIEF

TECHNISCHER AUFBAU

- Holzinnengestell
- Unterfederung: Wellenfedern
- Sitzpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 37 kg/m³
- Rückenpolster aus Polyurethan-Kaltschaum, „Raumgewicht“ 28 kg/m³
- Standardfuß: Kunststoff

Die Angaben zum „Raumgewicht“ können in einem Toleranzbereich von +/- 10 % schwanken.




HINWEISE

- Modelle normal und übertief können miteinander gekoppelt werden.
- Modelle PB und ASE können auch mit allen anderen Modellen gekoppelt werden.
- Jedes Armteil kann gegen Mehrpreis mit einem Keder versehen werden.
Der Keder ist immer im gleichen Material wie der Bezug.
- Auf Wunsch kann der Kunde die Sitzhöhe um 25 mm erhöhen. Ein Satz Erhöhungs-Module ist hinzugefügt.
- Eckgruppen nur aus ASO's bestehen immer aus Modellen gleicher Richtungsangaben mit:
K-ASO links und K-ASO links, sowie K-ASO rechts und K-ASO rechts.
- Programm ist für Veloursbezüge nur bedingt geeignet. Durch die Kappnähte oder Keder kann es hier zu Florgassen kommen.
- Bei Veloursbezügen kommt es hier bei Anreihgruppen zu unterschiedlich gerichteten Florlagen und damit zu einem unterschiedlichen Glanzverhalten.
- Bei Lederbezügen gibt es mehr Teilungsnähte als bei Stoffbezügen.
Ausführliche Hinweise dazu im Info-Teil.
- Beim Modell ASS-PSZ ist aus ergonomischen Gründen nur der Sitzbereich unterfedert, nicht dagegen die Beinauflage. Wird sie zum Sitzen verwendet, fühlt sie sich deshalb fester an.
- Bei Gruppierungen mit unterschiedlichen Sitztiefen wird sich im Laufe der Zeit das Sitzgefühl infolge der Benützung unterschiedlich entwickeln: geringere Sitztiefe – bleibt fester; mehr Sitztiefe – wird weicher.

FUSSVARIANTEN

Kunststofffuß
(Standardfuß) Stahl-
Rundrohr-
rahmen,
Glanzchrom



K-XL-ASS-PSZ 184/128 li
K-ARB-PSZ 184/160 re
1 x N-RUK 198/80 x 40



K-SOB 184/212



K-XL-ASS-PSZ 184/128 li
K-ARB-PSZ 184/160 re
2 x RUK 184/60 x 40
2 x POK 198/35 x 35
1 x RUK-RO 184
(vgl. Kombinationsbeispiel ⑥)



K-XL-ASS-PSZ 184/128 li
K-ASE 184/84
K-ARB-PSZ 184/160 re
4 x POK 198/35 x 35
(vgl. Kombinationsbeispiel ④ gespiegelt)

PROGRAMMÜBERSICHT

Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe verfügbar (Gesamttiefe 105 cm)

Frontansicht/Draufsicht


Korpus-Sofabank in drei Größen: 192, 212, 232 cm



K-SOB 184/192

K-SOB 184/212

K-SOB 184/232




K-SOB 184/192

K-SOB 184/212

K-SOB 184/232

Korpus-Anreihsofa in drei Größen: 146, 166, 186 cm




K-ASO 184/146 li

K-ASO 184/146 re

K-ASO 184/166 li

K-ASO 184/166 re



K-ASO 184/146 li

K-ASO 184/146 re

K-ASO 184/166 li

K-ASO 184/166 re




PROGRAMMÜBERSICHT

Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe verfügbar (Gesamttiefe 105 cm)

Frontansicht/Draufsicht


Korpus-Anreihsofa in drei Größen: 146, 166, 186 cm



K-ASO 184/186 li


K-ASO 184/186 re

Korpus-Anreihbank mit Polstersitz in der Größe: 160 cm




K-ARB-PSZ 184/160 li

K-ARB-PSZ 184/160 re



K-ASO 184/186 li


K-ASO 184/186 re



K-ARB-PSZ 184/160 li


K-ARB-PSZ 184/160 re

Korpus-XL-Abschlussessel mit Polstersitz in der Größe: 128 cm




K-XL-ASS-PSZ 184/128 li

K-XL-ASS-PSZ 184/128 re




K-ASE 184/84



K-XL-ASS-PSZ 184/128 li

K-XL-ASS-PSZ 184/128 re




K-ASE 184/84

PROGRAMMÜBERSICHT


Alle Korpusmodelle auch in Übertiefe verfügbar (Gesamttiefe 105 cm)

Frontansicht/Draufsicht

Anreih-Polsterbank in der Größe: 140 cm




A-PB 184/140




A-PB 184/140


Polsterbank: 86 x 55 cm und 90 x 90 cm




PB 184/86 x 55



PB 184/86 x 55




PB 184/90 x 90



PB 184/90 x 90


Rückenkissen mit Rolle: 65 x 52 cm



RUK-RO 184


Seitenansicht

Normaltiefe




K-ASO 184
K-SOB 184

Übertief



K-Ü-ASO 184
K-Ü-SOB 184



K-XL-ASS-PSZ 184/128




freistil
184

KOMBINATIONSBESPIELE


Darstellung der Kombinationsbeispiele nicht maßstabsgetreu.

1




K-ASO 184/166 li
K-ASO 184/146 li

2




K-Ü-ARB-PSZ 184/160 li (Übertief)
K-SOB 184/232

3




K-ASO 184/186 li
K-SOB 184/232

4




K-ARB-PSZ 184/160 li
K-ASE 184/84
K-XL-ASS-PSZ 184/128 re

5



K-ASO 184/146 li
K-SOB 184/212

6



K-XL-ASS-PSZ 184/128 li
K-ARB-PSZ 184/160 re